

Le raccordement de plusieurs cuves se fait avec un kit de base pour la 1ère cuve et un kit complémentaire pour chaque cuve supplémentaire

Tableau récapitulatif des kits pour cuves supplémentaires



Cuves avec bandages		Cuves sans bandage		Cuves double-parois	
Réf.	Libellé	Réf.	Libellé	Réf.	Libellé
SIMPLE PAROIS		Doublé parois			
144-95710140	Vanne police	144-95441140	Kit de base pour cuves seul (ou 1ère cuve jumelée)	144-95444140	Kit complémentaire 750, 1000 haute, 1500 litres
144-95901400	Kit de base toutes cuves simples parois			144-95443140	Kit complémentaire 1000 litres basse
144-95911400	Kit complémentaire 1000 et 1500 litres avec bandages				
144-95921400	Kit complémentaire 2000 litres avec bandages				
144-95941400	Kit complémentaire 700, 1000 haute et base, 1500 et 2000 litres sans bandages				
144-95951400	Kit complémentaire 2500 litres sans bandages				

Le raccordement de plusieurs cuves se fait avec un kit de base pour la 1ère cuve et un kit complémentaire pour chaque cuve supplémentaire


Cuves avec bandages			Cuves sans bandage						Cuves double parois			
1000	1500	2000	700	1000 haute	1000 basse	1500	2000	2500	750	1000 haute	1000 basse	1500
144-95911400	144-95911400	144-95921400	144-95941400	144-95941400	144-95941400	144-95941400	144-95941400	144-95951400	144-95444140	144-95444140	144-95443140	144-95444140

Composition des kits			
Kits de base 144-95901400 / 144-95441140	Kits de jumelage 144-95911400 / 144-95921400 / 144-95931400	Kits de jumelage 144-95941400 / 144-95951400	Kits de jumelage 144-95444140 / 144-95443140
T de remplissage Bouchon Ecrou moleté Raccord métallique T d'évent Vanne police Indicateur de niveau uniquement sur 144-95441140	T de remplissage Tube de jonction remplissage T d'évent Tube de jonction évent T de soutirage Tube de soutirage Eclisse de raccordement + 4 vis	T de remplissage Tube de jonction remplissage T d'évent Tube de jonction évent T de soutirage Tube de soutirage Tube d'espacement	T de remplissage Tube de jonction remplissage T d'évent Tube de jonction évent T de soutirage Tube de soutirage Tube d'espacement

Nouveau



Jeu de 2 sangles et 4 oeillets de fixation pour les installations en plein air 144-95340114



F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l'Industrie, Tél. +33 (0) 3 88541020, Fax +33 (0) 3 88542928, info@werit.fr
www.werit.eu

9413 - V1 - 1013 - 2,5

Réservoirs à fioul en polyéthylène
de 700 à 2500 Litres
Le Stockage du fioul domestique adapté à chaque espace



Nouveau

WERIT



WERIT réservoirs à fioul en polyéthylène
de 700 à 2500 Litres



Nouveau

Convient au stockage
du GNR et à une
installation en plein air*



Cuves double-parois

Cuves sans bandage

Cuves avec bandages

Numéro d'article	Coloris: Naturel Coloris: Gris	142-95274140	142-95264140	142-95284140	142-95294140	143-95951400	143-95411400	143-95401400	143-95421400	143-95441400	143-95461400	143-95051400	143-95121400	143-95151400
Contenance	Litres	750	1000	1000	1500	700	1000	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000
Dimensions	longueur (mm)	930	1445	1200	1670	790	1330	1150	1670	2210	2230	1050	1500	2000
Surface au sol	largeur (mm)	780	750	780	780	720	720	720	740	720	880	730	730	730
	Hauteur (mm) sans tubulure	1735	1380	1735	1735	1660	1350	1690	1680	1680	1770	1660	1660	1660
	Hauteur (mm) avec tubulure	1862	1506	1862	1862	1860	1550	1890	1880	1880	1970	1860	1860	1860
	m²	0,72	1,08	0,93	1,30	0,56	0,95	0,82	1,23	1,59	1,96	0,76	1,09	1,46
Poids	kg	53	72	86	119	37	42	40	64	83	107	52	75	134
Possibilité de raccordement	Batterie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

La cuve doit être implantée selon les prescriptions définies par la réglementation en vigueur et l'arrêté du 1^{er} juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers (<http://www.nf-reservoirs-fioul.fr>).

* stockage en plein air: cuve installée sous un auvent, sur un sol plan maçonné, arrimée au sol et dans les zones sans risque de gel prolongé.